


# Тройник с цанговым зажимом QST-F-8

№ изделия: 533867

FESTO



## Таблица данных

| Характеристика                               | Значение  |
|--|---|
| Размер                                       | Стандарт  |
| Условный проход                              | 7 mm  |
| Структура проекта                            | Возвратно-поступательный принцип  |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 16 bar  |
| Рабочая среда                                | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-]                        |
| Примечание по рабочей среде                  | Возможна работа со смазкой  |
| Классификация сопротивления коррозии CRC     | 3   |
| Пищевая безопасность                         | для декларации производителя  |
| Температура окружающей среды                 | 0 ... 150 °C  |
| Авторизация                                  | Germanischer Lloyd  |
| Вес продукта                                 | 26,9 g  |
| Пневматическое подключение, канал 1          | для шлангов, наружный диаметр 8 мм  |
| Пневматическое подключение, канал 2          | для шлангов, наружный диаметр 8 мм  |
| Замечания по материалу                       | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус               | Латунь<br>Хромирование и никелирование                                      |
| Информация о материале, уплотнение резьбы    | FPM   |
| Информация о материале, уплотнения шланга    | FPM   |