

Заглушка QSC-F-8H

№ изделия: 533906

FESTO



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 16 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-:] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |
| Пищевая безопасность | для декларации производителя |
| Температура окружающей среды | 0 ... 150 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Вес продукта | 7,6 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | Быстроразъемное соединение QS-8 |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Латунь Хромирование и никелирование |
| Информация о материале, уплотнение резьбы | FPM |
| Информация о материале, уплотнения шланга | FPM |