

Штуцер с цанговым соединением QS-F-G1/4-10-I

№ изделия: 533931

FESTO

наружная резьба с внутренним шестигранником



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|---|
| Размер | Стандарт |
| Условный проход | 7,3 mm |
| Тип уплотнения резьбового соединения | Уплотнительное кольцо |
| Структура проекта | Возвратно-поступательный принцип |
| Полный диапазон температур рабочего давления | -0,95 ... 16 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 3 |
| Пищевая безопасность | для декларации производителя |
| Температура окружающей среды | 0 ... 150 °C |
| Авторизация | Germanischer Lloyd |
| Макс. момент затяжки | 15 Nm |
| Вес продукта | 21 g |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | для шлангов, наружный диаметр 10 мм |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, корпус | Латунь Хромирование и никелирование |
| Информация о материале, уплотнение резьбы | FPM |
| Информация о материале, уплотнения шланга | FPM |