

Заглушка В-М5-100

№ изделия: 534212

FESTO

По DIN 7604, с уплотнительным кольцом.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер контейнера	100
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Номинальный момент затяжки	1,33 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Вес продукта	1 g
Тип крепления	Наружный шестигранник A/F 7
Пневматическое подключение, канал 1	Наружная резьба M5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал заглушки	Анодированный алюминий
Материал кольца	Нержавеющая сталь NBR