

Глушитель U-1/8-50

№ изделия: 534222

FESTO

Для снижения шума в выхлопных каналах пневматических компонентов и предотвращения загрязнения.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	50
Operating pressure МПа	0 ... 1 МПа
Рабочее давление	0 ... 10 bar
Расход в атмосферу	2.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	74 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 70 °C
Вес продукта	2,3 g
Пневматическое присоединение	G1/8
Материал вставки глушителя	PE
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)