

Уплотнительное кольцо OL-1/4-200

№ изделия: 534233

FESTO

Герметичный, с металлическим корпусом



Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	ISO 16030
Размер контейнера	200
Operating pressure for entire temperature range	-0,095 ... 3 MPa
Полный диапазон температур рабочего давления	-0,95 ... 30 bar
Operating pressure for entire temperature range	-13,775 ... 435 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F1a
Класс чистоты помещения	This product is a static object, active particle generation is not possible when used correctly. Clean product before using it in a cleanroom environment and ensure it is installed correctly.
Температура окружающей среды	-40 ... 100 °C
Ручная затяжка при комнатной температуре	Да
Номинальный момент затяжки	10 Nm
Допуск для номинального момента затяжки	± 20 %
Пневматическое присоединение	G1/4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал упоров	Алюминий
Материал уплотнений	HNBR