

Шаровой кран VARB-3/4-F-40-F03

№ изделия: 534305

FESTO

Brass, nominal width 3/4", top flange F03, PN40.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип конструкции	2-ходовой шаровой кран
Тип управления	механический
Тип уплотнения	мягкий
Положение при сборке	Любое
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение запорного клапана	Rp3/4
Индикатор позиции переключения	Направление прорези = направление пропускной способности
Расположение отверстий на фланце	F03
Номинальный внутренний диаметр DN	20
Направление потока	реверсивный
Номинальное давление, запорно-регулирующая арматура	40
Момент отрыва при дифференциальном давлении, номинальном давлении, условном проходепроцесс клапана	6 Nm
Breakaway torque at a differential pressure of 1 MPa (10 bar, 145 psi)	5,1 Nm
Основан на стандарте	ISO 5211
Среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:~:] Инертные газы Вода Нейтральные жидкости
Температура среды	-20 ... 150 °C
Расход Kv	41 m ³ /h
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
PWIS conformity	VDMA24364 zone III
Материал корпуса	Латунь Никелирование
Номер материала корпуса	2.0402 CW617N
Материал уплотнений	HNBR PTFE
Материал шарика	Латунь твердое хромирование
Номер материала шара	2.0402 CW617N
Материал вала	Латунь
Номер материала вала	2.0401 CW614N
Вес продукта	500 g
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии