


# Встроенный концевой выключатель DAPZ-SB-M-250AC-EXS-RO

№ изделия: 534470

FESTO

Для неполноповоротных приводов с интерфейсом для сборки по VDI/VDE 3845

Подходит для всех неполноповоротных приводов DAPS, а для DRD/DRE только для размеров с 4 по 225. Для приводов DRD/DRE размером 1,2 и с 375 по 880 можно установить только с адаптером DAPZ-SBZ-...



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Допустимый диаметр кабеля	8 ... 13 mm
Основан на стандарте	EN 60947-5-1 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Проект	Угловой
Положение при сборке	Любое
Защита от короткого замыкания	Нет
Функция переключающего элемента	Переключатель
Защищен от смены полярности	Нет
Принцип измерения	Механический/электрический
Индикатор позиции переключения	Нет
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 250 V
Напряжение изоляции	250 V
Макс. выходной ток	4.000 mA
Импульсная мощность	4 kV
Степень загрязнения	3
Категория ATEX Газ	II 2G
Взрывозащита типа "Газ"	Ex d e IIC T6 Gb
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	EPL Gb (RU) EPL Gc (RU)
Взрывобезопасная температура окружающей среды	-20°C ≤ Ta ≤ +60°C
Сертификационный департамент	PTB 05 ATEX 1087
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Электрическое подключение	Вворачиваемый терминал
Резьбовое подключение кабеля	M20x1,5
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	EPDM
Примечания по материалу покрытия корпуса	PA
Примечания по материалу корпуса разъема	PA
Примечания по материалу для консоли	PA