

Встроенный концевой выключатель DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO

№ изделия: 534473

FESTO

Для неполноповоротных приводов с интерфейсом для сборки по VDI/VDE 3845

Подходит для всех неполноповоротных приводов DAPS, а для DRD/DRE только для размеров с 4 по 225. Для приводов DRD/DRE размером 1,2 и с 375 по 880 можно установить только с адаптером DAPZ-SBZ-...




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 60947-5-6 VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Проект	Угловой
Положение при сборке	Любое
Защита от короткого замыкания	Да
Интерфейс Fieldbus	AS interface: разъем плоского кабеля
Функция переключающего элемента	Нормально замкнутый контакт
Защищен от смены полярности	для всех электрических соединений
Принцип измерения	Индуктивный
Индикатор позиции переключения	Нет
Напряжение изоляции	50 V
Номинальное рабочее напряжение DC	30 V
Импульсная мощность	0,8 kV
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Прим.относительно fieldbus интерфейса	AS-Interface
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	EPDM
Примечания по материалу покрытия корпуса	PC
Примечания по материалу корпуса разъема	PA
Примечания по материалу для консоли	PA