

Штекер FBS-RJ45-8-GS

№ изделия: 534494

FESTO

Для функционального модуля CPX-FEC-...




Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	33 mm
Высота	41 mm
Длина	20 mm
Вес продукта	15 g
Спецификация кабеля Ethernet	Тип: CAT 5 Диаметр сердечника кабеля: 0,89 до 0,99 мм AWG 24-26, скрученный
Защита от прямого и непрямого контакта	Protective extra-low voltage with safe disconnection (PELV)
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 5,4 mm
Класс защиты	IP65 IP67 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-5 ... 60 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 90 % не конденсирующий
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA с армированием
Материал винтов	Сталь
Материал уплотнений	NBR