


# Штекер FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

№ изделия: 534497

FESTO

Для функционального модуля CPX-FEC-...



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	20 mm
Высота	62 mm
Длина	61 mm
Вес продукта	60 g
Интерфейс Fieldbus	1x9 блок зажимных клемм
Допустимый диаметр кабеля	5 ... 10 mm
Класс защиты	IP65 IP67 в собранном состоянии по IEC 60529
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Температура хранения	-20 ... 70 °C
Относительная влажность воздуха	95 % не конденсирующий
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Материал корпуса	PA с армированием
материал накидной гайки	Латунь
Материал винтов	Сталь
Материал уплотнений	NBR