

Фильтр MS12-LF

№ изделия: 535023

FESTO

Для стыкового монтажа, с G резьбой.



Примерное
представление

Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Рабочее давление	0,8 ... 20 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Инертные газы
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав