

Фильтр-регулятор давления MS12N-LFR

№ изделия: 535025

FESTO

С NPT резьбой

Примерное
представление



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	12
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией Поворотная рукоятка со встроенной фиксацией с принадлежностями, блокируемый
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Тип конструкции	Фильтр-регулятор с манометром
Манометр	с манометром
Макс. гистерезис давления	0,4 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:4:-] Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевый сплав