

Клапан плавного пуска MS12-DL

№ изделия: 535033

FESTO

Для стыкового монтажа, с G резьбой.



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Функция быстрого выхлопа	дросселирующий
Тип управления	пневматический
Положение при сборке	Любое
Ручное дублирование	Нет
Тип конструкции	Седло поршня
Тип сброса	механическая пружина
Тип пилотного управления	прямой
Питание пилотного каскада	Внутренний
Направление потока	неревверсивный
Функция распределителя	2/2
Рабочее давление	2 ... 20 bar
Стандартный номинальный расход	25.000 ... 42.000 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	3.600 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление