

Полимерный пневмошланг PUN-E-6x0,8-BL

№ изделия: 535326

FESTO

Подходит для использования с фитингами QS, очень гибкий, стойкий к гидролизу и бактериям, одобрен для применения в пищевой промышленности.

Снимается с производства, доступен до 2012 года.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|--|
| Наружный диаметр | 6 mm |
| Радиус гибки по отношению к расходу | 45 mm |
| Внутренний диаметр | 4,4 mm |
| Мин. радиус изгиба | 15 mm |
| Рабочее давление в зависимости от температуры | -0,95 ... 8 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7::-] |
| Одобрено для пищевой промышленности | FDA 2002/72/EG |
| Температура окружающей среды | -35 ... 50 °C |
| Вес продукта в зависимости длины | 0,018 kg/m |
| Цвет | голубой |
| Твердость по Шору | D 52 +/-3 |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, шланги | TPE-U(PU) |