

Катушка электромагнитная MSFW-110AC-K5-M-EX

№ изделия: 535624

FESTO

nach EU-Ex-Schutz-RL (ATEX), Kategorie 2. Mit Rändelmutter und Federscheibe, Kabel eingegossen.




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Положение при сборке | Любое |
| Индикатор позиции переключения | Нет |
| Мин. время срабатывания | 10 ms |
| Рабочий цикл | 100% |
| Характеристики катушки | 110 V AC: 50/60 Hz, мощность: 4.4 VA |
| Допустимое колебание частоты | +/- 5 % |
| Допустимые колебания напряжения | +/- 10 % |
| Категория ATEX Газ | II 2G |
| Взрывозащита типа "Газ" | Ex mb II T5 |
| Категория ATEX Пыль | II 2D |
| Взрывозащита типа "Пыль" | Ex tD A21 IP65 T95°C |
| Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза | EPL Db (CN) EPL Db (RU) EPL Dc (CN) EPL Dc (RU) EPL Gb (CN) EPL Gb (RU) EPL Gc (CN) EPL Gc (RU) |
| Взрывобезопасная температура окружающей среды | -20°C ≤ Ta ≤ +40°C |
| Сертификационный департамент | РТВ ОЗ АТЕХ 2098 X |
| Обозначение CE (см. заявление о соответствии) | в соответствии с директивой EU по взрывозащите (ATEX) в соответствии с директивой EU по оборудованию низкого напряжения |
| Класс защиты | IP65 |
| Температура окружающей среды | -20 ... 40 °C |
| Вес продукта | 170 g |
| Электрическое подключение | Кабель |
| Длина кабеля | 5 m |
| Номинальное сечение провода | 0,75 mm ² |
| Тип крепления | С рифленной гайкой |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, катушка | Алюминий Эпоксидная смола Медь Сталь |
| Информация о материале, обмотка | Медь |