

Фильтр MS4N-LF-1/8-EUM

№ изделия: 535676

FESTO

Фильтр 40 мкм, металлический защитный кожух, ручной отвод конденсата, направление потока слева направо.





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	40 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Тип конструкции	Спеченный фильтр с центробежным сепаратором
Макс. объем конденсата	25 ml
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Рабочее давление	0 ... 14 bar
Стандартный номинальный расход	1.100 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Инертные газы
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Безопасны для пищевых продуктов	См. Дополнительную информацию о материале
Чистота воздуха на выходе	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:8:4]
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	349 g
Тип крепления	Линейный монтаж с принадлежностями Опция
Пневматическое подключение, канал 1	1/8 NPT
Пневматическое подключение, канал 2	1/8 NPT
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал соединительной плиты	Алюминиевое литье под давление
Материал уплотнений	NBR
Материал фильтра	PE
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление
Материал стакана	Алюминиевое литье под давление Алюминиевый сплав
Материал экрана	PA
Материал разделительной плиты	POM