

Фильтр-регулятор давления MS4-LFR-1/4-D7-EUM-AS-Z

№ изделия: 535725

FESTO

Макс. выходное давление 12 бар, фильтр 40 мкм, манометр, фиксатор рукоятки, металлический защитный кожух, ручной отвод конденсата, направление потока справа налево.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Размер | 4 |
| Серия | MS |
| Фиксатор привода | с принадлежностями, блокируемый |
| Положение при сборке | Вертикально +/- 5° |
| Степень фильтрации | 40 µm |
| Отвод конденсата | Ручное вращением |
| Структура проекта | Фильтр-регулятор с манометром |
| Макс. объем конденсата | 25 ml |
| Функция контроллера | Постоянная выходного давления со вторичным сбросом с обратным протоком |
| Кожух стакана | встроен как металлическая оболочка |
| Манометр | с манометром |
| Диапазон давления управления | 0,5 ... 12 bar |
| Входное давление 1 | 0,8 ... 14 bar |
| Макс. гистерезис давления | 0,25 bar |
| Стандартный номинальный расход | 1.500 l/min |
| Рабочая среда | Сжатый воздух |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 |
| Температура хранения | -10 ... 60 °C |
| Чистота воздуха на выходе | 5:7:- по DIN ISO 8573-1 |
| Температура среды | -10 ... 60 °C |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Вес продукта | 475 g |
| Тип крепления | с принадлежностями Опция Установка передней панели Линейный монтаж |
| Пневматическое подключение, канал 1 | G1/4 |
| Пневматическое подключение, канал 2 | G1/4 |
| Информация о материале, уплотнения шланга | NBR |
| Информация о материале, корпус | Алюминиевое литье под давление |
| Информация о материале, стакан | Алюминиевое литье под давление Алюминиевый сплав |
| Информация о материале, смотровое окно | PA |
| Информация о материале, изолирующий диск | POM |