

# Маслораспылитель MS4-LOE-1/8-U-Z

№ изделия: 535793

FESTO

Металлический стакан, направление потока: справа налево



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Структура проекта	пропорциональный стандартный маслораспылитель
Макс. емкость для масла	36 см <sup>3</sup>
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Входное давление 1	1 ... 12 bar
Минимальный расход воздуха для работы маслораспылителя	40 l/min
Стандартный номинальный расход	1.100 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Вязкость масла	ISO VG 32
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	354 g
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	Алюминиевое литье под давление Алюминиевый сплав
Информация о материале, смотровое окно	РА