

# Фильтр из активированного угля MS4-LFX-1/8-R

№ изделия: 536707

FESTO

Пластмассовый стакан с защитным кожухом, направление потока:  
слева направо.



## Таблица данных

| Характеристика                                       | Значение                                                                                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Размер                                               | 4                                                                                                      |
| Серия                                                | MS                                                                                                     |
| Положение при сборке                                 | Вертикально +/- 5°                                                                                     |
| Структура проекта                                    | Фильтр с активированным углем                                                                          |
| Кожух стакана                                        | Пластиковый кожух                                                                                      |
| Рабочее давление                                     | 0 ... 14 bar                                                                                           |
| Макс. стандартный расход воздуха для классов очистки | 360 l/min                                                                                              |
| Рабочая среда                                        | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:4:2]<br>Инертные газы                                 |
| Классификация сопротивления коррозии CRC             | 2                                                                                                      |
| Температура хранения                                 | -10 ... 60 °C                                                                                          |
| Чистота воздуха на выходе                            | Сжатый воздух по ISO 8573-1:2010 [1:4:1]                                                               |
| Температура среды                                    | 5 ... 30 °C                                                                                            |
| Остаточное содержание масла                          | 0,003 mg/m <sup>3</sup>                                                                                |
| Температура окружающей среды                         | -10 ... 60 °C                                                                                          |
| Вес продукта                                         | 190 g                                                                                                  |
| Тип крепления                                        | Опция<br>Линейный монтаж<br>с принадлежностями                                                         |
| Пневматическое подключение, канал 1                  | G1/8                                                                                                   |
| Пневматическое подключение, канал 2                  | G1/8                                                                                                   |
| Замечания по материалу                               | Не содержит медь и PTFE<br>Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Информация о материале, фильтр                       | Активированный уголь                                                                                   |
| Информация о материале, корпус                       | Алюминиевое литье под давление                                                                         |
| Информация о материале, стакан                       | PC                                                                                                     |