


# Фильтр сверхтонкой очистки MS4-LFM-1/8-AUV-DA-Z

№ изделия: 537215

FESTO

Фильтр 0,01 мкм, металлический защитный кожух, автоматический отвод конденсата, индикатор перепада давления, направление потока справа налево.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	4
Серия	MS
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	0,01 µm
Эффективность фильтра	99,9999 %
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Волоконный фильтр
Макс. объем конденсата	25 ml
Кожух стакана	встроен как металлическая оболочка
Индикация перепада давления	Визуальный индикатор
Входное давление 1	2 ... 12 bar
Стандартный номинальный расход	120 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух, фильтрованный, без масла, фильтрация 1 µm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Чистота воздуха на выходе	1.7.2 по DIN ISO 8573-1
Температура среды	5 ... 60 °C
Остаточное содержание масла	0,01 mg/m <sup>3</sup>
Температура окружающей среды	5 ... 60 °C
Вес продукта	350 g
Тип крепления	с принадлежностями Опция Линейный монтаж
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, фильтр	Борно-силикатное волокно
Информация о материале, корпус	Алюминиевое литье под давление
Информация о материале, стакан	Алюминиевое литье под давление Алюминиевый сплав
Информация о материале, смотровое окно	РА