

Крепежные лапы HNA-50-R3

№ изделия: 537258

FESTO

Для компактных цилиндров ADN и AEN, линейно-поворотных зажимов CLR




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	50
Основан на стандарте	ISO 21287
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
RSBP classification to CD-0033	F5a
Вес продукта	278 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал скобы	Сталь С защитным покрытием