

Разделитель VABD-B6-14-P-C

№ изделия: 537515

FESTO

Для создания зон давления в общих каналах 1 и 3 коллекторов.



Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|--|--|
| Положение при сборке | Любое |
| Размер контейнера | 1 |
| Рабочее давление | 0,9 ... 8 bar |
| Рабочая среда | Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Примечание по рабочей среде | Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка) |
| Классификация сопротивления коррозии CRC | 2 - Средняя стойкость к коррозии |
| Температура среды | -5 ... 50 °C |
| Температура окружающей среды | -5 ... 50 °C |
| Вес продукта | 20 g |
| Материал заглушки | Усиленный полиамид |
| Замечания по материалу | Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |
| Материал кольца | NBR |
| Материал разделителя | Сталь |