

Разделитель VABD-B6-12-P-C

№ изделия: 537516

FESTO

Для создания зон давления в общих каналах 1 и 3 коллекторов.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Размер контейнера	1
Рабочее давление	0,9 ... 8 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	20 g
Материал заглушки	Усиленный полиамид
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал кольца	NBR
Материал разделителя	Сталь