

Монтажная плата VABS-B6-PB-Q

№ изделия: 537519

FESTO

Для внешнего питания пилотов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Монтажный шаг	21 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Макс. момент затяжки, установка распределителя	2 Nm
Макс. Момент затяжки, монтаж на стене	3 Nm
Вес продукта	22 g
Подвод пилотного воздуха 12	M5
Подвод пилотного воздуха 14	M5
Пневматическое подключение, канал 1	Для 18 мм картриджей
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, монтажная плата	PA с армированием