


# Регулятор давления LR-1/8-DB-7-O-MINI

№ изделия: 537642

FESTO

Регулятор давления с прямым управлением, рабочее давление до 7 бар, без манометра.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	Mini
Ширина	44 mm
Серия	DB
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Регулятор давления без манометра
Функция контроллера	со вторичным сбросом с обратным протоком
Манометр	Подготовка для G1/8
Рабочее давление	1,5 ... 10 bar
Диапазон давления управления	0,5 ... 7 bar
Макс. гистерезис давления	0,5 bar
Стандартный номинальный расход	≥ 800 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Температура среды	-5 ... 50 °C
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	150 g
Тип крепления	Опция Установка передней панели Линейный монтаж со сквозным отверстием с монтажными скобками
Присоединение манометра	G1/8
Пневматическое подключение, канал 1	G1/8
Пневматическое подключение, канал 2	G1/8
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, поворотная рукоятка	ПОМ
Информация о материале, корпус	РА с армированием