

Фланец с осью SNCL-12-R3

№ изделия: 537794

FESTO




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	12
Основан на стандарте	ISO 21287
Варианты	Высокая коррозионная стойкость
Классификация сопротивления коррозии CRC	3 - Высокая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	20 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крепления	Алюминиевый сплав С защитным покрытием
Материал подшипника	Пластик
Материал винтов	Легированная сталь, нержавеющая