

Вакуумметр VAM-63-V1/9-R1/4-EN

№ изделия: 537814

FESTO

С индикацией в бар и psi.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальный размер манометра	63
Положение штуцера	По центру сзади
Основан на стандарте	DIN EN 837-1
Тип уплотнения резьбового соединения	покрытие
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Манометр с трубкой Бурдона.
Диапазон индикации [бар]	-1 ... 9 bar
Display range	0 ... 130 psi
Диапазон индикации	-30 ... 0 inHg
Шкала	Двойная шкала Bar (внешн.) Дюймы рт. ст. (внутри) / psi (внутри)
Рабочее давление	-1 ... 9 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Фактор длительности нагрузки	0,75
Фактор переменной нагрузки	0,66
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура среды	-20 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	83 g
Класс точности измерения	2,5
Тип крепления	Резьбовой
Пневматическое присоединение	R1/4
Материал резьбовой заглушки	Латунь
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	ABS
Материал экрана	PS