

Адаптер филдбас FBA-PB-SUB-9-3XM12

№ изделия: 537934
Продукт будет снят с производства
для присоединения к PROFIBUS.

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Протокол	PROFIBUS
Электрическое подключение 1, функция	Сторона полевого устройства
Электрическое подключение 1, исполнение	Угловой
Электрическое подключение 1, тип подключения	Разъем
Электрическое подключение 1, выход кабеля	Прямой
Электрическое подключение 1, технология подключения	Sub-D
Электрическое подключение 1, количество контактов/проводов	9
Электрическое подключение 1, занятые контакты/провода	7
Электрическое подключение 1, тип монтажа	2 винта 4-40 UNC
Электрическое подключение 2, функция	Сторона контроллера Входящее шинное подключение (A), исходящее шинное подключение (B), электропитание (C)
Электрическое подключение 2, исполнение	rund (A), (B), (C)
Электрическое подключение 2, тип подключения	Разъем (A), Разъем (B), разъем ©
Электрическое подключение 2, выход кабеля	Прямые (A), (B), ©
Электрическое подключение 2, технология подключения	M12x1 B(A),(B),M12x1 A(C)
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Длина кабеля	0,11 m
Диаметр кабеля	6 mm
Структура кабеля	7x0,14 С защитой
Номинальное сечение провода	0,14 mm ²
Класс защиты	IP67
Примечание по классу защиты	в собранном состоянии
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Material cable sheath	TPE-U(PUR)