

Прецизионный регулятор давления MS6-LRP-1/4-D4-A8-Z

№ изделия: 538007

FESTO

регуляторы непрямого действия, рабочее давление до 2,5 бар,
отвод давления спереди.



Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	6
Серия	MS
Фиксатор привода	Поворотная рукоятка с фиксацией
Положение при сборке	Любое
Структура проекта	Пилотный прецизионный мембранный регулятор
Функция контроллера	Постоянная выходного давления со вторичным сбросом
Манометр	G1/8" подготовлено
Рабочее давление	1 ... 14 бар
Диапазон давления управления	0,05 ... 2,5 бар
Макс. гистерезис давления	0,02 бар
Расход, сброс	≥ 450 л/мин
Стандартный номинальный расход	≥ 1.100 л/мин
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4] Инертные газы
Примечание по рабочей среде	Операция смазывания невозможна
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	-10 ... 60 °C
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	1.000 g
Тип крепления	Опция Установка передней панели Линейный монтаж с принадлежностями
Пневматическое подключение, канал 1	G1/4
Пневматическое подключение, канал 2	G1/4
Пневматическое подключение, канал 3	G1/4
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Информация о материале, уплотнения шланга	NBR
Информация о материале, корпус	Алюминий