

Глушитель UOM-3/8

№ изделия: 538433

FESTO

Для вакуумных эжекторов.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип уплотнения резьбового соединения	Без уплотнение
Положение при сборке	Любое
Тип конструкции	Открытый глушитель
Рабочее напряжение, генератор вакуума	0 ... 8 bar
Operating pressure of vacuum generator	0 ... 0,8 МПа 0 ... 116 psi
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Тип крепления	Резьбовой
Вес продукта	22,7 g
Пневматическое присоединение	G3/8
Материал вставки глушителя	PU пена
Материал резьбовой заглушки	POM
Материал корпуса	POM
Материал внутренней трубы	Алюминиевый сплав