

Датчик расхода SFE3-F050-L-WQ6-2PB-K1

№ изделия: 538521

FESTO

С дисплеем




Таблица данных

Характеристика	Значение
Авторизация	C-Tick
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с директивой EU по электромагнитной совместимости EMC
Замечания по материалу	Содержит PWIS вещества
Начальное значение диапазона измерения расхода	0,5 l/min
Конечное значение диапазона измерения расхода	5 l/min
Рабочее давление	-0,7 ... 7 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [1:4:2] Азот
Температура среды	0 ... 50 °C
Температура окружающей среды	0 ... 50 °C
Точность, полный диапазон измеряемой величины	5 %FS
Выход переключателя	2xPNP
Функция переключения	Оконный режим Компаратор порогового значения
Функция переключающего элемента	Нормально замкнутый контакт Нормально разомкнутый контакт
Повторяемость порога переключения, полный диапазон измеряемой величины	1 %
Время включения	50 ms
Аналоговый выход	1 - 5 V
Сопротивление нагрузки	> 50 kOhm
Диапазон индикации	0,5 ... 5 l/min
Диапазон рабочего напряжения DC	12 ... 24 V
Электрическое подключение	Кабель
Длина кабеля	1 m
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Тип крепления	со сквозным отверстием
Положение при сборке	Вертикальный горизонтально
Пневматическое присоединение	QS-6
Вес продукта	70 g
Информация о материале, корпус	PA
Тип дисплея	31-символьный, буквенный
Класс защиты	IP40
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии