

Конденсатоотводчик PWEA-AP-3D

№ изделия: 538678

FESTO

Для внешнего присоединения, с независимым электрическим контроллером.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Тип управления	электрический
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Ручное дублирование	Толкающий
Отвод конденсата	полностью автоматический
Структура проекта	Внешний, электрический, полностью автоматический
Измеряемая величина	Уровень наполнения
Функция распределителя	закрит 3/2 моностабильный
Элементы управления	Мембранная клавиатура С тестовой клавишей
Режим готовности дисплея	LED
Рабочий режим дисплея	LED
Рабочее давление	0,8 ... 16 bar
Аварийный выход	Контактного типа
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Номинальная емкость, отвод конденсата	2 W
Рабочая среда	Сжатый воздух
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-10 ... 60 °C
Температура среды	1 ... 60 °C
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Класс безопасности	III
Температура окружающей среды	1 ... 60 °C
Вес продукта	700 g
Электрическое подключение	Разъем M12x1 5-пин Круглого дизайна
Тип крепления	Линейный монтаж
Присоединение отвода конденсата	PK-8
Пневматическое присоединение	G1/2
Информация о материале, стакан для конденсата	Алюминиевый сплав
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, корпус	Пластик