

Пассивная направляющая FDG-25- -ZR-RF

№ изделия: 538791

FESTO



Примерное
представление



Таблица данных

Общая таблица данных - Индивидуальные значения зависят от вашей конфигурации.

Характеристика	Значение
Размер	25
Ход	1 ... 5.000 mm
Резерв хода	86 mm
Положение при сборке	Любое
Направляющая	Роликовая направляющая
Тип конструкции	Направляющая
Макс. ускорение	$\leq 50 \text{ m/s}^2$
Макс. скорость	$\leq 10 \text{ m/s}$
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
Температура окружающей среды	0 ... 60 °C
Моменты инерции сечения 2-ой степени Ix	594,7E+03 mm ⁴
Моменты инерции сечения 2-ой степени Iy	237,2E+03 mm ⁴
Макс. усилие Fy	150 N
Макс. усилие Fz	150 N
Макс. момент Mx	7 Nm
Усилие перемещения	5 ... 12 N
Дополнительный вес на 10 мм хода	29,2 g
Тип крепления	с принадлежностями
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE Содержит PWIS вещества
Материал закрывающей крышки	PA
Материал направляющей рейки	Сталь
Материал компонента направляющей	Сталь
Материал корпуса	Алюминий Анодированный