

Датчик положения SMEO-8E-ZS-230V-K2,5Q-OE-S6

№ изделия: 538990

FESTO

Электрический, геркон, для приводов с 8-мм щелью под датчик, без монтажного набора, с кабелем, жаропрочная версия.

Отдельные элементы крепления SMB-8E (№ изделия 178230) по необходимости.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Диапазон рабочего напряжения пост. тока (DC)	5 ... 250 V
Диапазон рабочего напряжения перем. тока (AC)	5 ... 250 V
Выход переключателя	с контактом, биполярный
Функция переключения	Нормально разомкнутый контакт
Макс. выходной ток	120 mA
Длина кабеля	2,5 m
Электрическое подключение	2-жильный Кабель
Классификация сопротивления коррозии CRC	4
Проект	для T-образной щели
Защита от короткого замыкания	Нет
Принцип измерения	Магнитный, Холла
Защищен от смены полярности	Нет
Дисплей рабочего состояния	Желтый светодиод
Время выключения	$\leq 0,1$ ms
Время включения	$\leq 0,5$ ms
Макс. характеристика контакта AC	10 VA
Макс. характеристика контакта DC	10 W
Остаточный ток	0 mA
Падение напряжения	4 V
Способность выдерживать перегрузку	Нет в наличии
Обозначение CE (см. заявление о соответствии)	в соответствии с руководством EU-EMV в соответствии с EU руководством по низкому напряжению
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-20 ... 120 °C -20 ... 120 °C
Момент затяжки	0,5 Nm
Вес продукта	44,3 g
Воспроизводимость значения переключения	+/- 0,1 mm
Направление выхода	Поперечный
Тип крепления	с принадлежностями Вставляется в паз сверху
Замечания по материалу	Не содержит медь и тефлон
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)
Информация о материале оплетки кабеля	TPE-O