

Фильтр-глушитель шума LFU-3/8

№ изделия: 539133

FESTO





Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	G3/8
Положение при сборке	Вертикально +/- 5°
Степень фильтрации	1 µm
Отвод конденсата	Ручное вращением
Operating pressure MPa	0 ... 1,6 MPa
Рабочее давление	0 ... 16 bar
Operating pressure	0 ... 232 psi
Расход в атмосферу	≥ 4.700 l/min
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Снижение шума	Снижение до 40 dB
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Уровень звукового давления	78 dB(A)
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	190 g
Пневматическое присоединение	G3/8
Материал корпуса	PP