


# Соединительный кабель NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

№ изделия: 539508

FESTO

для датчиков положения, перемещения, реле давления, датчиков расхода, оптических и индуктивных датчиков.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Диапазон рабочего напряжения AC	30 V
Диапазон рабочего напряжения DC	30 V
Допустимая нагрузка по току	1,7 A
Степень загрязнения	3
Класс защиты	IP65 IP67
Макс. момент затяжки, штекерная розетка	0,3 Nm
Минимальный радиус изгиба кабеля	30 mm
Концы проводов	Разъем кабеля
Электрическое подключение	Прямая розетка / кабель M5x0,5 / открытый конец 4-полюс. / 3-проводной
Структура кабеля	3x0,14
Диаметр кабеля	2,9 mm
Длина кабеля	5 m
Тип кабеля	LiFY11Y
Номинальное сечение провода	0,14 mm <sup>2</sup>
Тип крепления	С рифленной гайкой С гайкой
Цвет, провода	голубой коричневый Черный
Цвет корпуса	Черный
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, контргайка	Латунь Никелирование
Информация о материале, корпус	TRF-U(PU)
Информация о материале, оплетка кабеля	TRF-U(PU)
Информация о материале, разъем	Латунь Позолочен