

Соединительный кабель NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

№ изделия: 539510

FESTO

для датчиков положения, перемещения, реле давления, датчиков расхода, оптических и индуктивных датчиков.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Атрибуты кабеля	Пригоден для кабельных цепей
Диапазон рабочего напряжения AC	30 V
Диапазон рабочего напряжения DC	30 V
Допустимая нагрузка по току	1,7 A
Степень загрязнения	3
Класс защиты	IP65 IP67
Макс. момент затяжки, штекерная розетка	0,3 Nm
Макс. момент затяжки разъема	0,3 Nm
Минимальный радиус изгиба кабеля	30 mm
Электрическое подключение	4-пин / 3-пин M5x0,5 / M8x1 Прямой разъем / прямая розетка
Структура кабеля	3 x 0,14 mm ²
Диаметр кабеля	2,9 mm
Длина кабеля	1 m
Тип кабеля	LiFY11Y
Номинальное сечение провода	0,14 mm ²
Тип крепления	С рифленной гайкой С гайкой
Цвет корпуса	Черный
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, контргайка	Латунь Никелирование
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)
Информация о материале, оплетка кабеля	TPE-U(PU)
Информация о материале, разъем	Латунь Позолочен