

Штекерная розетка MSSD-C-M16

№ изделия: 539709

FESTO

Для электромагнитных катушек и распределителей, расположение каналов по DIN EN 175 301, тип A.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Частота соединения	50
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	38 g
Электрическое подключение	3-пин Розетка разъема, угловая Расположение контактов тип A по EN 175301-803 По DIN EN 175301-803 Кубическая форма
Резьбовое подключение кабеля	M16
Допустимый диаметр кабеля	6 ... 8 mm
Поперечное сечение терминала	1,5 mm ²
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал корпуса	PA с армированием
Материал уплотнений	HNBR