

Штекерная розетка MSSD-E-M12

№ изделия: 539711

FESTO

Для электромагнитных катушек и распределителей, расположение каналов для распределителей JMEH, MEH и MOEH.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Частота соединения	50
Тип крепления	На электромагнитном распределителе с центральным винтом M3
Положение при сборке	Любое
Вес продукта	11 g
Электрическое присоединение 1	Угловой разъем, квадратный, 3-контактный, тип C
Электрическое присоединение 2	Вворачиваемый терминал
Диапазон рабочего напряжения DC	0 ... 300 V
Диапазон рабочего напряжения AC	0 ... 250 V
Допустимая токовая нагрузка при 40°C	6 A
Резьбовое подключение кабеля	M12
Допустимый диаметр кабеля	4 ... 6 mm
Поперечное сечение терминала	0,75 mm ²
Класс защиты	IP65 по IEC 60529
Температура окружающей среды	-20 ... 115 °C
PWIS conformity	VDMA24364-B2-L
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Степень загрязнения	3
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
Материал корпуса	PA с армированием
Цвет корпуса	Черный
Материал уплотнений	HNBR