

Угловая соединительная плита VABF-S4-1-A2G2-G14

№ изделия: 539721

FESTO

Для пневмоостровов VTSA and VTSA-F, рабочие каналы 2 и 4, под углом 90°



Таблица данных

Характеристика	Значение
Ширина	26 mm
Основан на стандарте	ISO 15407-2
Положение при сборке	Любое
Operating pressure MPa	-0,09 ... 1 MPa
Рабочее давление	-0,9 ... 10 bar
Рабочая среда	Сжатый воздух в соответствии с ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Примечание по рабочей среде	Возможна работа со смазкой (впоследствии требуется постоянная смазка)
Классификация сопротивления коррозии CRC	0 - Нет стойкости к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65 NEMA 4
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	217 g
Тип крепления	со сквозным отверстием
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление