

Поворотная цапфа SBN-32

№ изделия: 539924

FESTO

Подходит для круглых цилиндров DSNU/ESNU, допускается монтаж за переднюю или заднюю крышку




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Положение при сборке	Любое
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-40 ... 90 °C
Вес продукта	361 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал монтажного кольца	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал крепления	сталь, гальванизированная
Материал монтажного штифта	сталь, гальванизированная
Материал подшипника	Бронза
Материал винтов	Гальванизированная сталь
Материал скобы	Сталь