

Фланец электродвигателя EAMF-A-28A/30A-40A

№ изделия: 540301

FESTO

Для электромеханического привода с сервомотором




Таблица данных

| Характеристика | Значение |
|---------------------------------|---|
| Положение при сборке | Любое |
| Температура хранения | -25 ... 60 °C |
| Относительная влажность воздуха | 0 - 95 % |
| Температура окружающей среды | -10 ... 60 °C |
| Код интерфейса, двигатель | 40A |
| Код интерфейса, корпус муфты | 28A 30A |
| Замечания по материалу | Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS) |