


# Муфта EAMC-B-15-22-4-6

№ изделия: 540750

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Установочный диаметр 1	4 mm
Установочный диаметр 2	6 mm
Размер	15
Номинальная длина	22 mm
Положение при сборке	Любое
Макс. скорость	12.000 1/min
Температура хранения	-25 ... 60 °C
Относительная влажность воздуха	0 - 95 %
Температура окружающей среды	-25 ... 60 °C
Массовый момент инерции	0,13 kgmm <sup>2</sup>
Передаваемый момент	1 Nm
Вес продукта	6 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)