

Плита питания VMPA-FB-SP-V

№ изделия: 541082

FESTO

Для пневмоострова MPA-S.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Номинальное рабочее напряжение DC	24 V
Допустимые колебания напряжения	+/- 25 %
Авторизация	с UL us - Recognized (OL)
Классификация сопротивления коррозии CRC	1 - Низкая стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-5 ... 50 °C
Вес продукта	200 g
Электрическое подключение	3-пин M18
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал крышки	PA с армированием
Материал корпуса	Алюминиевое литье под давление