



# Тройник с цанговым зажимом NEDU-M12D5-M12T4

№ изделия: 541596

FESTO



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Положение при сборке	Любое
Частота соединения	500
Диапазон рабочего напряжения AC	250 V
Диапазон рабочего напряжения DC	250 V
Номинальное рабочее напряжение AC	250 V
Номинальное рабочее напряжение DC	60 V
Допустимая нагрузка по току	4 A
Классификация сопротивления коррозии CRC	2
Температура хранения	-25 ... 85 °C
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-25 ... 85 °C
Макс. момент затяжки	0,5 Nm
Вес продукта	25,5 g
Электрическое подключение	по EN 60947-5-2 Разъем/розетка M12x1 / M12x1 4-пин / 4-пин A-код / A-код
Тип крепления	Резьбовой
Цвет корпуса	Черный
Информация о материале, контргайка	Латунь Хромирование Никелирование
Замечания по материалу	Не содержит медь и PTFE
Информация о материале, корпус	TPЕ-U (PU), с усилением
Информация о материале, разъем	Латунь Позолочен