

Катушка электромагнитная VACN-N-K11-1-0.5-U4-M

№ изделия: 541665

FESTO

Кабель с изолирующим соединением, 24 V DC




Таблица данных

Характеристика	Значение
Характеристики катушки	24 V DC: 4.5 W
Допустимые колебания напряжения	+/- 10 %
Сертификация взрывозащиты за пределами Евросоюза	NEC 500 Class I, Div. 1
Классификация сопротивления коррозии CRC	1
Класс защиты	IP65
Температура окружающей среды	-20 ... 60 °C
Длина кабеля	0,5 m
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)