

Опора KYC-32

№ изделия: 541693

FESTO

Для линейных приводов DGC и DGCI.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Настройка точности	10 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 80 °C
Вес продукта	790 g
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал стопорного винта	Сталь Гальванизирован
Материал стопорной скобы	Отливка из нержавеющей стали
Материал корпуса	Алюминий Анодированный
Материал крышки	ПОМ
Материал клипсы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал гайки	Сталь Гальванизирован