


# Модуль промежуточной позиции DADM-DGC-32-A

№ изделия: 541701

FESTO

Для линейных приводов DGC и DGL.



## Таблица данных

Характеристика	Значение
Размер	32
Положение при сборке	Любое
Определение позиции	Для герконов
Operating pressure MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Рабочее давление	2,5 ... 8 bar
Operating pressure	36,25 ... 116 psi
Макс. скорость удара	3 m/s
Макс. время поворота	100 ms
Точность повторения	0,02 mm
Классификация сопротивления коррозии CRC	2 - Средняя стойкость к коррозии
PWIS conformity	VDMA24364-B1/B2-L
Температура окружающей среды	-10 ... 60 °C
Вес продукта	530 g
Тип крепления	Фиксатор для цилиндра DGC
Пневматическое присоединение	QS-4
Замечания по материалу	Соответствует директиве по ограничению использования опасных веществ (RoHS)
Материал стопорного винта	Сталь Гальванизирован
Материал уплотнений	NBR
Материал корпуса	Алюминиевый сплав Анодированный
Материал рычага	Легированная сталь, нержавеющая
Материал клипсы	Легированная сталь, нержавеющая
Материал гайки	Сталь Гальванизирован
Настройка точности	2 mm
Режим работы	двустороннего действия