

Соединительный кабель NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

№ изделия: 542129

FESTO

для датчиков положения, перемещения, реле давления, датчиков расхода, оптических и индуктивных датчиков.




Таблица данных

Характеристика	Значение
Основан на стандарте	EN 61076-2-101
Положение при сборке	Любое
Атрибуты кабеля	Стандарт
Индикатор позиции переключения	Нет
Допустимая нагрузка по току	4 A
Класс защиты	IP65 IP67
Температура окружающей среды	-5 ... 70 °C -5 ... 70 °C
Макс. момент затяжки	0,6 Нм на M12x1
Минимальный радиус изгиба кабеля	52 mm
Вес продукта	26 g
Электрическое присоединение 1	Прямая розетка, M12x1, 5-пиновая, A-закодирован
Электрическое присоединение 2	Прямой разъём, M12x1, 4-пиновый, A-закодирован
Структура кабеля	4x0,34
Диаметр кабеля	5,2 mm
Длина кабеля	0,15 m
Номинальное сечение провода	0,34 mm ²
Подключение заземления	Нет в наличии
Тип крепления	С резьбовой заглушкой С гайкой
Цвет корпуса	Черный
Цвет оплетки кабеля	Серый
Информация о материале, контргайка	Цинковая штамповка
Информация о материале, уплотнения шланга	FPM
Информация о материале, корпус	TPE-U(PU)
Информация о материале, оплетка кабеля	PVC
Данные о материале, винт	Цинковая штамповка
Информация о материале, разъем	Разъем с позолоченными контактами Медный сплав штекер, с позолотой